

**KLBUE 3-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto**

Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

**Datos generales para pedido**

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero
Código	<a href="#">1600480000</a>
Tipo	KLBUE 3-8
GTIN (EAN)	4008190130589
Cantidad	10 Pieza

**KLBUE 3-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	26 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0236 inch
Altura	18.5 mm	Altura (pulgadas)	0.7283 inch
Anchura	14.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.5709 inch
Peso neto	9 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.056 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

**Conductor embornable (conexión nominal)**

Longitud de desaislado	18.5 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Número de conexiones	1	Diámetros de cable, max.	8 mm
Diámetros de cable, min.	3 mm	Sección del conductor, semirrígido, máx.	8 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, semirrígido, mín.	3 mm <sup>2</sup>		

**Datos del material**

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

**Datos nominales**

Sección nominal	8 mm <sup>2</sup>
-----------------	-------------------

**Dimensiones**

Paso en mm (P)	13.00 mm
----------------	----------

**Generalidades**

Indicación de montaje	Barra colectora	Carril de montaje	Barra colectora
-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------

**Otros datos técnicos**

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Barra colectora
Versión a prueba de explosivos	RAL 7001		

**Valores característicos del sistema**

Versión	para conexión de apantallamiento	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Barra colectora		

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBU 3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

## Conexiones de barras colectoras



Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

## Datos generales para pedido

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versión
Código	<a href="#">0348900000</a>	Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Cobre
Cantidad	25 M	

## Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

## Datos generales para pedido

Tipo	WSH 1	Versión
Código	<a href="#">1068700000</a>	Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 5	Versión
Código	<a href="#">1080100000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 6	Versión
Código	<a href="#">1080200000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 3/H/N	Versión
Código	<a href="#">1715970000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Cantidad	10 ST	