

ZAD 1/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Las tapas de advertencia con un símbolo de rayo proporcionan más seguridad para el hombre y la máquina. Se utilizan cuando debe indicarse la tensión externa dentro de la aplicación.

Datos generales para pedido

Versión	Serie Z, Tapa
Código	1609110000
Tipo	ZAD 1/4
GTIN (EAN)	4008190190910
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	10.15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3996 inch
Altura	20.4 mm	Altura (pulgadas)	0.8031 inch
Anchura	5.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.2008 inch
Peso neto	0.35 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión arriba Tipo de conexión Conexión directa

Datos del material

Material básico Wemid Color amarillo
 Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Dimensiones

Paso en mm (P) 5.10 mm

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

Tipo de fijación insertado Indicación de montaje Montaje directo
 Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión enchufable Tapa final obligatoria Sí

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		