



Similar a la ilustración

Las etiquetas de poliéster autoadhesivas son perfectas para impresoras láser de oficina A4.

Datos generales para pedido

Versión	WriteOn, Señalizadores para cables y conductores, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, blanco
Código	1609760000
Tipo	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	25.4 mm	Altura (pulgadas)	1 inch
Anchura	76 mm	Anchura (pulgadas)	2.9921 inch
Peso neto	39 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	Color de material según código de resistencia	9
Nº por hoja	60	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	autoadhesivo	Anchura	76 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Color	blanco
Halógenos	Sí	Material básico	Cinta de vinilo
Caracteres impresos	sin	Homologación según UL 969	No
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	70 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	18 mm
Diámetro externo del conductor, min.	6 mm	Anchura de campo de texto	19.05 mm
Altura de campo de texto	25.4 mm	diámetro externo del conductor	6 - 18 mm
Sección de conexión del conductor	16 - 70 mm ²		

Indicación importante

Información de producto	1 BAGPACK = 60 PIECES
-------------------------	-----------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		