



Las etiquetas de poliéster autoadhesivas son perfectas para impresoras láser de oficina A4.

### Datos generales para pedido

Versión	WriteOn, Señalizadores para cables y conductores, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, blanco
Código	<a href="#">1609770000</a>
Tipo	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0.9842 inch
Anchura	127 mm	Anchura (pulgadas)	5 inch
Peso neto	33 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	Color de material según código de resistencia	9
Tipo de impresión	sin imprimir	Versión	autoadhesivo
Anchura	127 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco	Halógenos	Sí
Material básico	Cinta de vinilo	Caracteres impresos	sin
Homologación según UL 969	No	Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	150 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	70 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	32.3 mm
Diámetro externo del conductor, min.	8 mm	Anchura de campo de texto	25.4 mm
Altura de campo de texto	25.4 mm	diámetro externo del conductor	8 - 32.3 mm
Sección de conexión del conductor	70 - 150 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		