

**Imagen de producto**

El empleo de manguitos de reducción facilita la conexión de conductores de diámetros pequeños. Los conductores se insertan de forma segura en el punto de embornado sin necesidad de desconectar los cables. Gracias al manquito de reducción, el conductor queda centrado en la entrada de cable.

**Datos generales para pedido**

Versión	Serie Z, Manguito de reducción
Código	<a href="#">1614290000</a>
Tipo	ZRH 2.5/2 GR/V0
GTIN (EAN)	4008190072476
Cantidad	1000 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	9.4 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3701 inch
Altura	50.05 mm	Altura (pulgadas)	1.9705 inch
Anchura	5.55 mm	Anchura (pulgadas)	0.2185 inch
Peso neto	0.1 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	120 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos del material**

Material básico	Wemid	Color	gris
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

**Generalidades**

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

**Otros datos técnicos**

Tipo de fijación	insertado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No		

**Valores característicos del sistema**

Versión	para bornes
---------	-------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		