

SCHT 5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El portaetiquetas para conjuntos SchT 5 se enclavará directamente en el carril TS 32 (guía perfil asimétrico) o en el carril TS 35 (guía perfil simétrico). De esta forma la regleta de bornes puede identificarse con una etiqueta independientemente de los bornes incluidos en la regleta.

SchT 5 y SchT 5 S se dotan de tiras de protección ESO 5, STR 5.

El SchT 7 es un portaetiquetas giratorio para etiquetas, que facilita el acceso al tornillo de apriete sin dificultad alguna.

SchT 7 se dotan de tiras de protección ESO 7, STR 7 o DEK 5.

El SchT 9/4 y SchT 14/6 son portaetiquetas giratorios para etiquetas individuales dekafix y WS, lo que facilita el acceso al tornillo de apriete sin dificultad alguna.

SchT 9/4 y SchT 14/6 se dotan de WS o DEK.

Las etiquetas insertables y tiras de protección se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

Versión	SCHT, Terminal marker, 44.5 x 9.5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, negro
Código	1631930000
Tipo	SCHT 5 S
GTIN (EAN)	4008190206680
Cantidad	20 Pieza

SCHT 5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	44.5 mm	Altura (pulgadas)	1.752 inch
Anchura	9.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.374 inch
Peso neto	3.64 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal y vertical	
Tipo de impresión	sin imprimir	
Anchura	9.5 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	negro	
Halógenos	No	
Material básico	Poliamida 66	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Componente
Número de señalizadores por combinación	1 Component part = Terminal marker	
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	
Aplicación / productor	Weidmueller	

Señalizadores

Paso en mm (P) 5.00 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		


SCHT 5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

ESO señalizadores insertables



Datos generales para pedido

Tipo	ESO 5 S DIN A4 WS	Versión	
Código	1631920000		Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 40 x 7 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190206673		
Cantidad	10 ST		

STR tiras transparentes



Datos generales para pedido

Tipo	STR 5 S F.SCHT 5 S	Versión	
Código	1631940000		Señalizador de bornes, Capuchón protector, 40 x 7 mm, transparente
GTIN (EAN)	4008190206697		
Cantidad	20 ST		

Sin imprimir



Los señalizadores ELS MultiCard son adecuados para la impresión con PrintJet, plotter o SMark. Además, la impresión a color con PrintJet ADVANCED permite obtener una llamativa señalización de cables y regletas de bornes con grandes posibilidades.

ELS 6/30 para utilizar con señalizadores para cables WKM 8/30 o con portaetiquetas de conjunto EM8/30
ELS 7/40 para utilizar con portaetiquetas de conjunto SchT5S

ELS 16/40 para utilizar con señalizadores para cables WKM 18/43 o con portaetiquetas de conjunto SchT5
Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

SCHT 5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmuller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	ELS 7/40 MC NE WS	Versión
Código	1045640000	ELS, Señalizadores conectores, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248836086	
Cantidad	40 ST	
Tipo	ELS 7/40 MC NE GE	Versión
Código	1045650000	ELS, Señalizadores conectores, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4032248779635	
Cantidad	40 ST	

ELS 7/40



ELS

Las etiquetas ELS son etiquetas insertables especiales y no adhesivas para señalizadores para cables WKM o portaetiquetas de conjunto. El poliéster mate, fino y resistente a las roturas ofrece una señalización muy buena y una legibilidad excelente. La solución, que se utiliza junto con manguitos WKM hidrófobos, garantiza una identificación especialmente duradera de los cables incluso en entornos exigentes.

Datos generales para pedido

Tipo	ELS 7/40 MM WS	Versión
Código	2518620000	ELS, Señalizadores conectores, 40 x 6.3 mm, blanco
GTIN (EAN)	4050118531312	
Cantidad	3000 ST	
Tipo	ELS 7/40 MM GE	Versión
Código	2519160000	ELS, Señalizadores conectores, 40 x 6.3 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4050118531329	
Cantidad	3000 ST	