BLZ 5.00 ZE08 OR BX




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto







Similar a la ilustración

Para cambios de carga frecuentes: el "acoplamiento para remolque" para conectores enchufables.

La descarga de tracción puede hacer mucho más que aliviar la tensión de los conductores:

basta con acoplarla al conector y

- agrupar los conductores
- guiar los cables
- utilizar como ayuda para la conexión y desconexión.

No se dañan los puntos de conexión; cableado claro y limpio, y manejo sencillo.

Ventajas para el usuario: mayor disponibilidad de las instalaciones gracias a que sus conexiones soportan las cargas de forma permanente, especialmente en entornos industriales rigurosos; comodidad de manejo.

Datos generales para pedido

Versión	Conector para placa c.i., Accesorios, Protector anti-
	tracción, naranja, Número de polos: 8
Código	<u>1652040000</u>
Tipo	BLZ 5.00 ZE08 OR BX
GTIN (EAN)	4008190401719
Cantidad	50 Pieza
Valores característi	icos del
producto	
Embalaje	Caja

1

Versión del catálogo / Dibujos

BLZ 5.00 ZE08 OR BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto	4.8 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Materiales aislantes	PA	Color	naranja
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)	
Material de contacto	Aleación de Cu	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C		

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	178.00 mm
Anchura VPE	124.00 mm	Altura de VPE	51.00 mm

Indicación importante

Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Clasificaciones

EC002943	ETIM 7.0	EC002943
EC002943	ETIM 9.0	EC002943
EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
27-46-04-02	ECLASS 12.0	27-46-04-02
27-46-04-02	ECLASS 14.0	27-46-04-02
27-46-04-02		
	EC002943 EC002943 27-44-04-92 27-46-04-02 27-46-04-02	EC002943 ETIM 9.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-46-04-02 ECLASS 12.0 27-46-04-02 ECLASS 14.0

Versión del catálogo / Dibujos