

**HDC 40D SDLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29 |
| Código     | <a href="#">1658410000</a>                                                                                                                                                                                         |
| Tipo       | HDC 40D SDLU 1PG29G                                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190411459                                                                                                                                                                                                      |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                                                                                                                                                                            |

## HDC 40D SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E92202

## Dimensiones y pesos

|                            |         |                             |             |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Altura                     | 102 mm  | Altura (pulgadas)           | 4.0157 inch |
| Anchura                    | 99.5 mm | Anchura (pulgadas)          | 3.9173 inch |
| Medida de fijación, altura | 45 mm   | Medida de fijación, anchura | 105 mm      |
| Peso neto                  | 528 g   |                             |             |

## Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

|                     |                     |                          |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Resistencia química | Sustancia           | Acetona                  |
|                     | Resistencia química | Con resistencia limitada |
|                     | Sustancia           | Aceite de perforación    |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Diésel                   |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Alcohol etílico          |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Aceite de transmisión    |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Aceite hidráulico        |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Refrigerante             |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Bencina de petróleo      |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Transpiración            |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Gasolina Premium         |
|                     | Resistencia química | Con resistencia limitada |
|                     | Sustancia           | Agua                     |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | UV                       |
|                     | Resistencia química | Inestable                |
|                     | Sustancia           | Ozono                    |
|                     | Resistencia química | Inestable                |

## Datos generales

|            |                  |                    |                           |
|------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Superficie | Esmalte en polvo | Tipo de protección | IP65, en estado conectado |
|------------|------------------|--------------------|---------------------------|

Fecha de creación 26.03.2026 06:34:44 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

## HDC 40D SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones

|                                      |         |                  |            |
|--------------------------------------|---------|------------------|------------|
| Distancia entre agujeros longitud A2 | 105 mm  | Entrada de cable | con tuerca |
| Anchura capota C                     | 43 mm   | Anchura base C1  | 56.5 mm    |
| Longitud, caja                       | 93.3 mm | Altura capota B  | 102 mm     |
| Altura de la base B1                 | 5 mm    |                  |            |

## Versión

|                                                 |                            |                                                  |                                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones de las entradas de cable            | PG 29                      | Parte superior/Parte inferior/Tapa               | Parte inferior                                  |
| Tapa                                            | con tapa                   | Número de entradas de cable en la parte superior |                                                 |
| Número de entradas de cable en la parte lateral |                            | Versión de tapa                                  | con tapa                                        |
| Versión, cajas                                  | Carcasa básica             | Versión, sistema de cierre                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior |
| Diseño                                          | alto                       | Tamaño de instalación                            | 6                                               |
| Entrada de cable                                | con tuerca                 | Tipo                                             | Carcasa básica                                  |
| Tipo de enclavamiento                           | Enclavamiento longitudinal | Junta                                            | NBR                                             |
| Tuercas (internas)                              | PG 29                      | Color (RAL)                                      | RAL 7035                                        |
| BG                                              | 6                          | Indicado para ModuPlug®                          | Sí                                              |

## Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 40D SDLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## HDC 40D SDLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Capota, entrada cable superior



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC 40D TOLU 1M40G         | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1139680000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248959792              | estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector,                                  |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40      |
| Tipo       | HDC 16B TOLU 1PG21G        | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1657960000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190411015              | estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector,                                  |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21 |
| Tipo       | HDC 40D TOLU 1PG29G        | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1658020000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190411077              | estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector,                                  |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29     |
| Tipo       | HDC 40D TOLU 1M32G         | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1787100000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248204441              | estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector,                                  |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| Tipo       | HDC 16B TOLU 1M25G         | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1788230000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248205769              | estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector,                                  |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25  |
| Tipo       | HDC 16B TOLU 1M32G         | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1804630000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248267552              | estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector,                                  |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32  |

## HDC 40D SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Capota, entrada cable lateral



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC 16B TSLU 1PG21G        | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1657850000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65,                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190410902              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                      |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21 |
| Tipo       | HDC 40D TSLU 1PG21G        | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1657890000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65,                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190410933              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                      |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21     |
| Tipo       | HDC 40D TSLU 1PG29G        | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1657910000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65,                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190410964              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                      |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29     |
| Tipo       | HDC 40D TSLU 1M32G         | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1787040000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65,                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248204281              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                      |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| Tipo       | HDC 40D TSLU 1M25G         | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1787050000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65,                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248204298              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                      |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25      |
| Tipo       | HDC 16B TSLU 1M25G         | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1788200000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65,                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248205738              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                      |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25  |
| Tipo       | HDC 16B TSLU 1M32G         | Versión                                                                                                |
| Código     | <a href="#">1804640000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65,                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248267569              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                      |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32  |

## HDC 40D SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC 40D TSLU 1M40G         | Versión                                                                                           |
| Código     | <a href="#">1804650000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65,                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248267576              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40 |

## Versión IP68



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VG 29-MS68                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1569120000</a> | VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG   |
| GTIN (EAN) | 4008190176419              | 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min),  |
| Cantidad   | 10 ST                      | laton, niquelado                                                    |
| Tipo       | VG 29-K68                  | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1569030000</a> | VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG |
| GTIN (EAN) | 4008190142872              | 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5   |
| Cantidad   | 20 ST                      | bar (30 min), Poliamida 6                                           |