

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero
Código	1675350000
Tipo	KLBUE 2X2-6
GTIN (EAN)	4008190450083
Cantidad	10 Pieza

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	24 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9449 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0.7087 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch
Peso neto	9.9 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, mín.	-60 °C	Temperatura permanente de trabajo, máx.	130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.039 kg CO2 eq.	

Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	18 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Número de conexiones	2	Diámetros de cable, máx.	6 mm
Diámetros de cable, mín.	2 mm	Sección del conductor, semirrígido, máx.	6 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, mín.	2 mm ²		

Datos del material

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

Datos nominales

Sección nominal 6 mm²

Dimensiones

Paso en mm (P) 15.00 mm

Generalidades

Indicación de montaje Barra colectora Carril de montaje Barra colectora

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Barra colectora
Versión a prueba de explosivos	RAL 7001		

Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Barra colectora		

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBU 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Conexiones de barras colectoras




Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

Datos generales para pedido

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versión	
Código	0348900000	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,	
GTIN (EAN)	4008190024802	Cobre	
Cantidad	25 M		

Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Tipo	WSH 1	Versión	
Código	1068700000	Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 5	Versión	
Código	1080100000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 6	Versión	
Código	1080200000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 3/H/N	Versión	
Código	1715970000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190353100		
Cantidad	10 ST		