



Similar a la ilustración



PageTab son etiquetas de tela con forma curvada. Salvo la variante 8x20, todas las etiquetas tienen un borde negro.

**Datos generales para pedido**

Versión	Señalizadores de equipos, Señalizadores de dispositivos, 11 x 19 mm, amarillo
Código	<a href="#">1686170000</a>
Tipo	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
Cantidad	25 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	11 mm	Altura (pulgadas)	0.4331 inch
Anchura	19 mm	Anchura (pulgadas)	0.748 inch
Peso neto	8.62 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-29...93 °C
----------------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Adhesivos	Acrílico polímero permanente	
Color de material según código de resistencia	4	
Nº por hoja	200	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	19 mm	
Gama de temperaturas de servicio, max.	93 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-29 °C	
Color	amarillo	
Material básico	Fibra, forrada con acrílico	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	5000	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Hoja de etiquetas
	Número de combinaciones por unidad de embalaje	25
	Número de señalizadores por combinación	200
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 200 Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-29...93 °C	
Aviso legal	Neutro	

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**

