



Similar a la ilustración



PageTab son etiquetas de tela con forma curvada. Salvo la variante 8x20, todas las etiquetas tienen un borde negro.

**Datos generales para pedido**

Versión	Señalizadores de equipos, Señalizadores de dispositivos, 8 x 20 mm, amarillo
Código	<a href="#">1686180000</a>
Tipo	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008190492571
Cantidad	25 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	8 mm	Altura (pulgadas)	0.315 inch
Anchura	20 mm	Anchura (pulgadas)	0.7874 inch
Peso neto	10.44 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-29...93 °C
----------------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Adhesivos	Acrílico polímero permanente	
Color de material según código de resistencia	4	
Nº por hoja	280	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	20 mm	
Gama de temperaturas de servicio, max.	93 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-29 °C	
Color	amarillo	
Material básico	Fibra, forrada con acrílico	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	7000	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Hoja de etiquetas
	Número de combinaciones por unidad de embalaje	25
	Número de señalizadores por combinación	280
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 280 Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-29...93 °C	
Aviso legal	Neutro	

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**

