

RSV1,6 RF24/35X15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Similar a la ilustración

Enclavar ¡y listo!

De la placa de circuito impreso al armario de distribución:
los pies de montaje o los pies encajables son el nexo de
unión entre los conectores y el carril.

Aptos para tamaños estándar: TS 15 o TS 35. Disponible
también la variante de pie combinado.

Se trata de una rápida alternativa al sistema de fijación
por tornillo que resulta increíblemente cómoda en tareas
de montaje y reparación/mantenimiento.

El pie de montaje para carril permite usar sistemas de
conexión enchufables tanto en módulos como en cajas
y armarios de distribución, y evita soluciones de "corta-
pega".

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor para placa c.i., Accesorios, Pie de encla- vamiento, negro, Número de polos: 24
Código	1690160000
Tipo	RSV1,6 RF24/35X15 SW
GTIN (EAN)	4008190863029
Cantidad	10 Pieza
Valores característicos del producto	
Embalaje	Caja

RSV1,6 RF24/35X15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	20.9 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Materiales aislantes	PA 66/6	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Material de contacto	Aleación de Cu	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C		

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	196.00 mm
Anchura VPE	169.00 mm	Altura de VPE	46.00 mm

Indicación importante

Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas	<ul style="list-style-type: none">• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

RSV1,6 RF24/35X15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Similar a la ilustración

