

Imagen de producto



Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBU, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--------------------------------|
| Versión | Bridas-tornillo, Bridas, Acero |
| Código | 1692261001 |
| Tipo | KLBU 3-8 SC |
| GTIN (EAN) | 4032248032365 |
| Cantidad | 10 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 26 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.0236 inch |
| Altura | 18.5 mm | Altura (pulgadas) | 0.7283 inch |
| Anchura | 14.5 mm | Anchura (pulgadas) | 0.5709 inch |
| Medida de fijación, anchura | 13.5 mm | Peso neto | 10.79 g |

Temperaturas

| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, mín. | -60 °C | Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C |

Conformidad medioambiental del producto

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención | | |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso | | |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.066 kg CO2 eq. | |

Conductor embornable (conexión nominal)

| | | | |
|--|-------------------|--|---------------------|
| Longitud de desaislado | 18.5 mm | Tipo de conexión | Conexión por muelle |
| Número de conexiones | 1 | Diámetros de cable, max. | 8 mm |
| Diámetros de cable, mín. | 3 mm | Sección del conductor, semirrígido, máx. | 8 mm ² |
| Sección del conductor, semirrígido, mín. | 3 mm ² | | |

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Material básico | Acero | Color | plata |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | None | | |

Datos nominales

| | | | |
|-----------------|-------------------|--|--|
| Sección nominal | 8 mm ² | | |
|-----------------|-------------------|--|--|

Dimensiones

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|----------|
| Longitud de rosca | 5.65 mm | Paso en mm (P) | 14.00 mm |
|-------------------|---------|----------------|----------|

Generalidades

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Carril de montaje | Placa de montaje |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|

Otros datos técnicos

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Tipo de fijación | enclavado | Indicación de montaje | Montaje directo |
| Versión a prueba de explosivos | No | Tipo de montaje | Tornillo |

Valores característicos del sistema

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|----|
| Versión | para conexión de apantallamiento | Tapa final obligatoria | No |
| Carril de montaje | Placa de montaje | | |

Datos técnicos

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

Accesorios

Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | BTWZ KLBU | Versión |
| Código | 1742630000 | Herramientas, Herramienta de accionamiento |
| GTIN (EAN) | 4008190980764 | |
| Cantidad | 1 ST | |