## **SKMU PG7-MS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Similar a la ilustración







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 7, 2.8 mm, laton, niquelado
Código	<u>1694070000</u>
Tipo	SKMU PG7-MS
GTIN (EAN)	4008190872236
Cantidad	100 Pieza



# **SKMU PG7-MS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Hom	ologa	aciones	•

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos	3		
Altura	2.8 mm	Altura (pulgadas)	0.1102 inch
Paso nato	1 / a		

#### **Temperaturas**

Temperatura de servicio

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

# **Datos generales**

Diámetro exterior	17.33 mm	Paso de rosca	1.27 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	15 mm
Espesor	2.80 mm	Prensaestopas	PG 7
Material básico	laton, niquelado	Tuerca (externa)	PG 7
Tuercas (internas)	PG 7	Longitud de rosca	2.8 mm

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Versión del catálogo / Dibujos



# **SKMU PG7-MS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



