

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 7, 2.8 mm, laton, niquelado |
| Código | 1694070000 |
| Tipo | SKMU PG7-MS |
| GTIN (EAN) | 4008190872236 |
| Cantidad | 100 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Altura | 2.8 mm | Altura (pulgadas) | 0.1102 inch |
| Peso neto | 1.4 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Datos generales

| | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|---------|
| Diámetro exterior | 17.33 mm | Paso de rosca | 1.27 mm |
| Halógenos | No | Calibre de llave 1 | 15 mm |
| Espesor | 2.80 mm | Prensaestopas | PG 7 |
| Material básico | laton, niquelado | Tuerca (externa) | PG 7 |
| Tuercas (internas) | PG 7 | Longitud de rosca | 2.8 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Dibujos

