



Las etiquetas de poliéster autoadhesivas son perfectas para impresoras láser de oficina A4.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | LaserMark, Señalizadores para cables y conductores, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, amarillo |
| Código     | <a href="#">1695721687</a>  |
| Tipo       | LM WO 23/55 GE  |
| GTIN (EAN) | 4008190924683   |
| Cantidad   | 10 Pieza  |

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.03 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.001 inch  |
| Altura      | 23 mm   | Altura (pulgadas)      | 0.9055 inch |
| Anchura     | 55 mm   | Anchura (pulgadas)     | 2.1654 inch |
| Peso neto   | 10 g    |                        |             |

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| Adhesivos                                      | Acrilato                                       |                   |  |
| Color de material según código de resistencia  | 4  |                   |  |
| Nº por hoja                                    | 40   |                   |  |
| Tipo de impresión                              | sin imprimir                                   |                   |  |
| Versión  | autoadhesivo                                   |                   |  |
| Anchura  | 55 mm  |                   |  |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-0  |                   |  |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 150 °C   |                   |  |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C   |                   |  |
| Color  | amarillo                                       |                   |  |
| Halógenos                                      | No   |                   |  |
| Material básico                                | Cinta de poliéster                             |                   |  |
| Caracteres impresos                            | sin  |                   |  |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | 400  |                   |  |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                               | Hoja de etiquetas |  |
|  | Número de combinaciones por unidad de embalaje | 10                |  |
|  | Número de señalizadores por combinación        | 40                |  |
| Tamaño del campo para rotulación               | 23 x 12.7 mm                                   |                   |  |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Label sheet = 40 Conductor and cable markers |                   |  |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...150 °C                                   |                   |  |

### Señalizador para cables y conductores

|   |                         |   |                    |
|---|-------------------------|---|--------------------|
| Halógenos                               | No                      | Sección de conexión del conductor, max. | 50 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 10 mm <sup>2</sup>      | Diámetro externo del conductor, max.    | 12 mm              |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 6.8 mm                  | Anchura de campo de texto               | 22.8 mm            |
| Altura de campo de texto                | 12.5 mm                 | diámetro externo del conductor          | 6.8 - 12 mm        |
| Sección de conexión del conductor       | 10 - 50 mm <sup>2</sup> |   |                    |

## Datos técnicos

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Dibujos**

