

**SKMU PG9-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

**Datos generales para pedido**

Versión	SKMU PA (contratuerca de plástico), Contratuerca, PG 9, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	<a href="#">1697450000</a>
Tipo	SKMU PG9-K GR
GTIN (EAN)	4008190880569
Cantidad	100 Pieza

**SKMU PG9-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	1.4 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Silicona	No	Diámetro exterior	25.41 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.41 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	22 mm
Espesor	5.00 mm	Prensaestopas	PG 9
Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Tuerca (externa)	PG 9
Tuercas (internas)	PG 9	Longitud de rosca	5 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**SKMU PG9-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

