


CBH 27/27 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Fijación de cables o mazos de cables con bridas en armarios y cuadros de distribución.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 27 x 27 mm, Plástico, 80 N
Código	1697960000
Tipo	CBH 27/27 BK
GTIN (EAN)	4008190883034
Cantidad	100 Pieza

CBH 27/27 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	27 mm	Altura (pulgadas)	1.063 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Longitud	2 mm	Longitud (pulgadas)	0.0787 inch
Peso neto	1.79 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...60 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Material de instalación

Anchura de las abrazaderas para cables, máx.	4.8 mm	UV resistente	Sí
Volver a abrir	No	Versión	autoadhesivo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	60 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Plástico	Resistencia a la tracción	80 N
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	18 lbf	Diámetro del orificio de fijación	4.8 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

CBH 27/27 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos**Dimensional drawing**