

## WSM 10 N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

### Plaquitas WSM

- Completamente inoxidables y a prueba de ácidos
- Los caracteres grabados siguen siendo perfectamente legibles incluso después del lacado
- Disponible también con impresión especial grabada sobre soporte
- Contenido de la carcasa de servicio WSM, por cada 40 unidades 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, tierra, sin imprimir. 200 abrazaderas de acero de 200 mm. Soporte de acero inoxidable, 30 unidades de 48 mm y 60 mm, 20 unidades de 84 mm y 10 unidades de 108 mm y 288 mm

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 5.5 x 9.9 mm, plata |
| Código     | <a href="#">1712501663</a>  |
| Tipo       | WSM 10 N  |
| GTIN (EAN) | 4008190947415   |
| Cantidad   | 200 Pieza   |

## WSM 10 N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0118 inch |
| Altura      | 5.5 mm | Altura (pulgadas)      | 0.2165 inch |
| Anchura     | 9.9 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.3898 inch |
| Peso neto   | 0.12 g |                        |             |

### Temperaturas

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Gama de temperaturas de servicio | 500 °C |
|----------------------------------|--------|

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos generales

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Orientación de la impresión                    | horizontal                                     |            |
| Tipo de impresión                              | Estándar                                       |            |
| Anchura  | 9.9 mm   |            |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 500 °C   |            |
| Color  | plata  |            |
| Halógenos                                      | No   |            |
| Material básico                                | Acero inoxidable 1.4404                        |            |
| Caracteres impresos                            | Letras, grandes                                |            |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                               | Componente |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Component part = Conductor and cable markers |            |
| Gama de temperaturas de servicio               | 500 °C   |            |
| Aviso legal                                    | N  |            |

### Señalizador para cables y conductores

|   |                    |   |                          |
|---|--------------------|---|--------------------------|
| Halógenos                               | No                 | Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm <sup>2</sup>      |
| Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

### Acero inoxidable



La serie de acero inoxidable de Weidmüller dispone de una amplia variedad de abrazaderas de acero para exigencias extremas, como por ejemplo, temperaturas elevadas o ataques químicos severos.

- Acero inoxidable AISI 316,
- ideal para uso al aire libre,
- resistentes a la radiación y a la corrosión,
- no magnético,
- sin dentado, por lo que no daña el aislamiento.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SCT 4.6/838                | Versión   |
| Código     | <a href="#">1699940000</a> | Abrazaderas, 4.6 x 838 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | SCT 4.6/679                | Versión   |
| Código     | <a href="#">1699930000</a> | Abrazaderas, 4.6 x 679 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | SCT 4.6/520                | Versión   |
| Código     | <a href="#">1699920000</a> | Abrazaderas, 4.6 x 520 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | SCT 4.6/360 C              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1699910000</a> | Abrazaderas, 4.6 x 360 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | SCT 4.6/266 C              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1699900000</a> | Abrazaderas, 4.6 x 266 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | SCT 4.6/201 C              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1699810000</a> | Abrazaderas, 4.6 x 201 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | SCT 4.6/127 C              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1699800000</a> | Abrazaderas, 4.6 x 127 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Soportes



WSM es un completo sistema de señalización para cables, conductores, tubos y componentes que ofrece la posibilidad de aplicar señalizadores duraderos en entornos en los que no resistiría ningún otro tipo de señalizador. Esta gama se compone de placas de señalización, soportes y abrazaderas de acero inoxidable disponibles por separado o combinados con el juego WSM y el Service-Box.

Ventajas:

- Texto resistente y grabado para una legibilidad óptima
- Resistente al calor, al frío, a la corrosión, a los ácidos, a los productos químicos, al fuego, etc.
- También pueden combinarse señalizadores individuales y de varios caracteres
- Montaje rápido
- Ideal para exteriores
- Fijación sencilla mediante abrazaderas

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | WSMH 84MM                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">1774520000</a> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, plata  |
| GTIN (EAN) | 4032248 1493 15            |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | WSMH 60MM                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">1774510000</a> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, plata  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308             |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | WSMH 48MM                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">1774500000</a> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, plata  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292             |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | WSMH 288MM                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1774490000</a> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, plata |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285             |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | WSMH 108MM                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1774530000</a> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, plata |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322             |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |

### Herramientas para abrazaderas de cables



## WSM 10 N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | WSM TOOL AUTOMATIK         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1774470000</a> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 180 x 275 mm, plata |
| GTIN (EAN) | 4032248149261              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | WSM TOOL MANUELL           | Versión   |
| Código     | <a href="#">1774480000</a> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 210 x 220 mm, plata |
| GTIN (EAN) | 4032248149278              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |