

WSM 10 X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Plaquitas WSM

- Completamente inoxidable y a prueba de ácidos
- Los caracteres grabados siguen siendo perfectamente legibles incluso después del lacado
- Disponible también con impresión especial grabada sobre soporte
- Contenido de la carcasa de servicio WSM, por cada 40 unidades 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, tierra, sin imprimir. 200 abrazaderas de acero de 200 mm. Soporte de acero inoxidable, 30 unidades de 48 mm y 60 mm, 20 unidades de 84 mm y 10 unidades de 108 mm y 288 mm

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 5.5 x 9.9 mm, plata
Código	1712501687
Tipo	WSM 10 X
GTIN (EAN)	4008190947514
Cantidad	200 Pieza

WSM 10 X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0118 inch
Altura	5.5 mm	Altura (pulgadas)	0.2165 inch
Anchura	9.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.3898 inch
Peso neto	0.13 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio 500 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal		
Tipo de impresión	Estándar		
Anchura	9.9 mm		
Gama de temperaturas de servicio, max.	500 °C		
Color	plata		
Halógenos	No		
Material básico	Acero inoxidable 1.4404		
Caracteres impresos	Letras, grandes		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Componente	
Número de señalizadores por combinación	1 Component part = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	500 °C		
Aviso legal	X		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²	Sección de conexión del conductor	16 - 500 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Acero inoxidable



La serie de acero inoxidable de Weidmüller dispone de una amplia variedad de abrazaderas de acero para exigencias extremas, como por ejemplo, temperaturas elevadas o ataques químicos severos.

- Acero inoxidable AISI 316,
- ideal para uso al aire libre,
- resistentes a la radiación y a la corrosión,
- no magnético,
- sin dentado, por lo que no daña el aislamiento.

Datos generales para pedido

Tipo	SCT 4.6/838	Versión	
Código	1699940000	Abrazaderas, 4.6 x 838 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N	
GTIN (EAN)	4008190892388		
Cantidad	100 ST		
Tipo	SCT 4.6/679	Versión	
Código	1699930000	Abrazaderas, 4.6 x 679 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N	
GTIN (EAN)	4008190892371		
Cantidad	100 ST		
Tipo	SCT 4.6/520	Versión	
Código	1699920000	Abrazaderas, 4.6 x 520 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N	
GTIN (EAN)	4008190892364		
Cantidad	100 ST		
Tipo	SCT 4.6/360 C	Versión	
Código	1699910000	Abrazaderas, 4.6 x 360 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N	
GTIN (EAN)	4008190892357		
Cantidad	100 ST		
Tipo	SCT 4.6/266 C	Versión	
Código	1699900000	Abrazaderas, 4.6 x 266 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N	
GTIN (EAN)	4008190892340		
Cantidad	100 ST		
Tipo	SCT 4.6/201 C	Versión	
Código	1699810000	Abrazaderas, 4.6 x 201 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N	
GTIN (EAN)	4008190892258		
Cantidad	100 ST		
Tipo	SCT 4.6/127 C	Versión	
Código	1699800000	Abrazaderas, 4.6 x 127 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N	
GTIN (EAN)	4008190892241		
Cantidad	100 ST		

Accesorios

Soportes



WSM es un completo sistema de señalización para cables, conductores, tubos y componentes que ofrece la posibilidad de aplicar señalizadores duraderos en entornos en los que no resistiría ningún otro tipo de señalizador. Esta gama se compone de placas de señalización, soportes y abrazaderas de acero inoxidable disponibles por separado o combinados con el juego WSM y el Service-Box.

Ventajas:

- Texto resistente y grabado para una legibilidad óptima
- Resistente al calor, al frío, a la corrosión, a los ácidos, a los productos químicos, al fuego, etc.
- También pueden combinarse señalizadores individuales y de varios caracteres
- Montaje rápido
- Ideal para exteriores
- Fijación sencilla mediante abrazaderas

Datos generales para pedido

Tipo	WSMH 84MM	Versión
Código	1774520000	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, plata
GTIN (EAN)	4032248 1493 15	
Cantidad	50 ST	
Tipo	WSMH 60MM	Versión
Código	1774510000	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, plata
GTIN (EAN)	4032248 149308	
Cantidad	50 ST	
Tipo	WSMH 48MM	Versión
Código	1774500000	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, plata
GTIN (EAN)	4032248 149292	
Cantidad	50 ST	
Tipo	WSMH 288MM	Versión
Código	1774490000	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, plata
GTIN (EAN)	4032248 149285	
Cantidad	50 ST	
Tipo	WSMH 108MM	Versión
Código	1774530000	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, plata
GTIN (EAN)	4032248 149322	
Cantidad	50 ST	

Herramientas para abrazaderas de cables



WSM 10 X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	WSM TOOL AUTOMATIK	Versión
Código	1774470000	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 180 x 275 mm, plata
GTIN (EAN)	4032248149261	
Cantidad	1 ST	
Tipo	WSM TOOL MANUELL	Versión
Código	1774480000	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 210 x 220 mm, plata
GTIN (EAN)	4032248149278	
Cantidad	1 ST	