

## HDC-KIT-HE 32.140

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Los kits HDC son juegos de piezas estándar para fabricar un conector completo.

Por lo general, los juegos HDC se componen de conector macho, conector hembra, capota, base abierta y prensaestopas.

Weidmüller pone a su disposición un surtido de las combinaciones más usuales de conectores con roscas métricas o PG.

El nivel de conexión de conductores está realizado con elementos roscados. Todos los elementos de conexión brida-tornillo están equipados con un muelle protector de alambre.

### Datos generales para pedido

Versión	RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HE, Tamaño de instalación: 10, Polos: 32, Conexión brida-tornillo, 500 V, 16 A, Fundición inyectada de aluminio, PG 29
Código	<a href="#">1712540000</a>
Tipo	HDC-KIT-HE 32.140
GTIN (EAN)	4008190947767
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 1258.68 g

#### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 100 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

#### Datos generales

Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP65	Serie	HE
Carcasas EMC	No	Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable

#### Versión

Dimensiones de las entradas de cable	PG 29	Número de entradas de cable en la parte 1 lateral	
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento longitudinal en la parte inferior
Tamaño de instalación	10	Junta	NBR
Color (RAL)	RAL 7035	BG	10

#### Datos generales

Número de polos	32	Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo
Tamaño de instalación	10	Prensaestopas	PG 29
Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Serie	HE
Tensión nominal (DIN EN 61984)	500 V	Corriente nominal (DIN EN 61984)	16 A
BG	10		

#### Versión

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Tamaño de instalación	10
Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Superficie	Esmalte en polvo	Par de apriete máx. contacto principal	0.55 Nm
Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Par de apriete mín. contacto principal	0.5 Nm
BG	10		

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC-KIT-HE 32.140

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### HDC COS



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC COS 16	Versión	
Código	<a href="#">1431000000</a>	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación	
GTIN (EAN)	4008190052706		
Cantidad	1 ST		
Tipo	HDC COS 24	Versión	
Código	<a href="#">1430900000</a>	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación	
GTIN (EAN)	4008190077228		
Cantidad	1 ST		
Tipo	HDC COS 32	Versión	
Código	<a href="#">1430800000</a>	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación	
GTIN (EAN)	4008190176181		
Cantidad	1 ST		

### SPB



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

#### Datos generales para pedido

Tipo	SPB-M 3	Versión	
Código	<a href="#">1203600000</a>	Conectores industriales, Accesorios, Perno de cierre	
GTIN (EAN)	4008190120047		
Cantidad	100 ST		