

### Imagen de producto



Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

### Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero
Código	<a href="#">1718341001</a>
Tipo	KLBUE 15-32 SC
GTIN (EAN)	4032248032310
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	63.9 mm	Profundidad (pulgadas)	2.5157 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	33.25 mm	Anchura (pulgadas)	1.3091 inch
Peso neto	76.71 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, mín.	-60 °C	Temperatura permanente de trabajo, máx.	130 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.227 kg CO2 eq.	

### Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	32 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Número de conexiones	1	Diámetros de cable, max.	32 mm
Diámetros de cable, mín.	15 mm	Sección del conductor, semirrígido, máx.	32 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, semirrígido, mín.	15 mm <sup>2</sup>		

### Datos del material

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

### Datos nominales

Sección nominal	32 mm <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

### Dimensiones

Longitud de rosca	4.8 mm	Paso en mm (P)	36.00 mm
-------------------	--------	----------------	----------

### Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Carril de montaje	Placa de montaje
-----------------------	-----------------	-------------------	------------------

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	Tornillo

### Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Placa de montaje		

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Accesorios

### Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

Tipo	BTWZ KLBUE	Versión	
Código	<a href="#">1742630000</a>	Herramientas, Herramienta de accionamiento	
GTIN (EAN)	4008190980764		
Cantidad	1 ST		