

## VG 48-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

### Datos generales para pedido

Versión	VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), latón, niquelado
Código	<a href="#">1718790000</a>
Tipo	VG 48-MS68
GTIN (EAN)	4008190352011
Cantidad	5 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">VG PG48-K67</a>

## VG 48-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Altura	55 mm	Altura (pulgadas)	2.1654 inch
Longitud	69 mm	Longitud (pulgadas)	2.7165 inch
Peso neto	318.03 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

### Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	44 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	34 mm
Junta tórica	NBR	Tipo de protección con GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Par de apriete	35 Nm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.59 mm
Halógenos	Sí	Calibre de llave 1	64 mm
Calibre de llave 2	64 mm	calibre de llave	64 mm
Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Prensaestopas	PG, PG 48
Material básico	laton, niquelado	Aplicación del cierre	CR
Junta	NBR	Tuerca (externa)	PG 48
Longitud de rosca	14 mm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	51.00 Nm
Tipo de protección (UL)	Type 4X	Par de apriete pieza de conexión, máx.	36.00 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	34.00 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	49.00 Nm
Borne	Poliamida		

### Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047	Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260
Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260	Condiciones de aprobación	DNV, UL, cULus

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VG 48-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG48-MS	Versión	
Código	<a href="#">1719240000</a>	SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, PG 48, 5.5 mm,	
GTIN (EAN)	4008190352493	laton, niquelado	
Cantidad	10 ST		

### Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG48-NP	Versión	
Código	<a href="#">1719630000</a>	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 48,	
GTIN (EAN)	4008190352899	Neopreno	
Cantidad	5 ST		

### Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG48-PO	Versión	
Código	<a href="#">1719530000</a>	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 48,	
GTIN (EAN)	4008190352790	Polietileno	
Cantidad	5 ST		