

SKMU EMV PG13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, PG 13,5, 4.7 mm, latón, niquelado
Código	1718930000
Tipo	SKMU EMV PG13,5
GTIN (EAN)	4008190352158
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00

SKMU EMV PG13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	4.7 mm	Altura (pulgadas)	0.185 inch
Peso neto	4.4 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Datos generales

Diámetro exterior	26.57 mm	Paso de rosca	1.41 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	23 mm
Prensaestopas	PG 13,5	Material básico	latón, niquelado
Tuerca (externa)	PG 13,5	Tuercas (internas)	PG 13,5
Longitud de rosca	4.7 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos

