

SKMU EMV PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, PG 16, 4.7 mm, laton, niquelado
Código	1718940000
Tipo	SKMU EMV PG16
GTIN (EAN)	4008190352165
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00

SKMU EMV PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	4.7 mm	Altura (pulgadas)	0.185 inch
Peso neto	5.2 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Datos generales

Diámetro exterior	30.03 mm	Paso de rosca	1.41 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	26 mm
Prensaestopas	PG 16	Material básico	latón, niquelado
Tuerca (externa)	PG 16	Tuercas (internas)	PG 16
Longitud de rosca	4.7 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU EMV PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

