

SKMU PG36-MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca,
PG 36, 5 mm, laton, niquelado
<u>1719220000</u>
SKMU PG36-MS
4008190352479
50 Pieza



SKMU PG36-MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologacion	291

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	20.5 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Datos generales

Diámetro exterior	58.91 mm	Paso de rosca	1.59 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	51 mm
Espesor	5.00 mm	Prensaestopas	PG 36
Material básico	laton, niquelado	Tuerca (externa)	PG 36
Tuercas (internas)	PG 36	Longitud de rosca	5 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Versión del catálogo / Dibujos



SKMU PG36-MS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



