

Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 36, 5 mm, latón, niquelado
Código	1719220000
Tipo	SKMU PG36-MS
GTIN (EAN)	4008190352479
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	20.5 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Datos generales

Diámetro exterior	58.91 mm	Paso de rosca	1.59 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	51 mm
Espesor	5.00 mm	Prensaestopas	PG 36
Material básico	latón, niquelado	Tuerca (externa)	PG 36
Tuercas (internas)	PG 36	Longitud de rosca	5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU PG36-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

