

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 48, 5.5 mm, laton, niquelado
Código	1719240000
Tipo	SKMU PG48-MS
GTIN (EAN)	4008190352493
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	5.5 mm	Altura (pulgadas)	0.2165 inch
Peso neto	32.2 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Datos generales

Diámetro exterior	73.92 mm	Paso de rosca	1.59 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	64 mm
Espesor	5.50 mm	Prensaestopas	PG 48
Material básico	laton, niquelado	Tuerca (externa)	PG 48
Tuercas (internas)	PG 48	Longitud de rosca	5.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos

