

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, cerrado, PG 48, 12 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	<a href="#">1719260000</a>
Tipo	VP 48-K54
GTIN (EAN)	4008190352516
Cantidad	5 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0.1575 inch
Longitud	16 mm	Longitud (pulgadas)	0.6299 inch
Diámetro	59.3 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	11 mm	Peso neto	22.4 g

**Temperaturas**

Temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Diámetro de la cabeza	69.00 mm	Tipo de protección con GWDR	IP65
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Tipo de protección	IP54	Prensaestopas	PG
Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Diámetro del anillo obturador	59.30 mm
Tuerca (externa)	PG 48	Longitud de rosca	12 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos

