

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 29, Polietileno
Código	<a href="#">1719500000</a>
Tipo	GWDR PG29-PO
GTIN (EAN)	4008190352769
Cantidad	50 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch
Peso neto	0.86 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio -30 °C...90 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Silicona	Sí	Número de conductores	1
Diámetro exterior	43.5 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	Espesor	3.00 mm
Prensaestopas	PG, PG 29	Material básico	Polietileno
Diámetro del anillo obturador	43.50 mm	Junta	PE-HD
Tuerca (externa)	PG 29	Tuercas (internas)	PG 29
Diámetro interior D2	37.00 mm		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Dibujos**

