

Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 29, Polietileno
Código	1719500000
Tipo	GWDR PG29-PO
GTIN (EAN)	4008190352769
Cantidad	50 Pieza

GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch
Peso neto	0.86 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-30 °C...90 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Silicona	Sí	Número de conductores	1
Diámetro exterior	43.5 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	Espesor	3.00 mm
Prensaestopas	PG, PG 29	Material básico	Polietileno
Diámetro del anillo obturador	43.50 mm	Junta	PE-HD
Tuerca (externa)	PG 29	Tuercas (internas)	PG 29
Diámetro interior D2	37.00 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Dibujos

