

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 42, Polietileno |
| Código | 1719520000 |
| Tipo | GWDR PG42-PO |
| GTIN (EAN) | 4008190352783 |
| Cantidad | 10 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|-------|-------------------|-------------|
| Altura | 3 mm | Altura (pulgadas) | 0.1181 inch |
| Peso neto | 2.5 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio -30 °C...90 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|--|----------|--|-------------|
| Silicona | Sí | Número de conductores | 1 |
| Diámetro exterior | 63 mm | Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C | Espesor | 3.00 mm |
| Prensaestopas | PG 42 | Material básico | Polietileno |
| Diámetro del anillo obturador | 63.00 mm | Junta | PE-HD |
| Tuerca (externa) | PG 42 | Tuercas (internas) | PG 42 |
| Diámetro interior D2 | 54.00 mm | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

Dibujos

