#### **GWDR PG21-NP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 21, Neopreno
Código	<u>1719590000</u>
Tipo	GWDR PG21-NP
GTIN (EAN)	4008190352851
Cantidad	100 Pieza



#### **GWDR PG21-NP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Hon	าดเด	gacio	nes

ROHS

Peso neto

Dimensiones y pesos			
Altura	1.5 mm	Altura (pulgadas)	0.0591 inch

Conformidad

0.86 g

#### **Temperaturas**

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### **Datos generales**

Silicona	No	Número de conductores	1
Diámetro exterior	35 mm	Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min40 °C		Halógenos	Sí
Espesor	1.50 mm	Prensaestopas	PG 21
Material básico	Neopreno	Diámetro del anillo obturador	35.00 mm
	Neopreno	Tuerca (externa)	PG 21
Tuercas (internas)	PG 21	Diámetro interior D2	28.30 mm

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Fecha de creación 03.11.2025 07:59:52 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

## **GWDR PG21-NP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



