



Similar a la ilustración



Los manguitos TM están exentos de halógenos y prácticamente no contienen contaminantes. Están equipados con señalizadores TM-I 12 o TM-I 18. Ofrecen un amplio campo de aplicaciones para conductores y cables. Este sistema cuenta con amplio reconocimiento en ingeniería de transporte. Su diseño de poco grosor garantiza una gran fijación sobre el conductor.

- Sin halógenos
- Su diseño de poco grosor garantiza una gran fijación sobre el conductor.
- TMX 18 para fijación con abrazadera (anchura de 3,6 mm)

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | TM, Manguito x 5.4 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1.3 - 2 mm |
| Código | 1719770000 |
| Tipo | TM 0/18 HF/HB |
| GTIN (EAN) | 4008 190353124 |
| Cantidad | 1000 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 5.8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.2283 inch |
| Altura | 18 mm | Altura (pulgadas) | 0.7087 inch |
| Anchura | 5.4 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2126 inch |
| Peso neto | 0.19 g | | |

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención | | |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso | | |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.001 kg CO2 eq. | |

Datos generales

| | | | |
|--|------------------------|--|----------------|
| Tipo de impresión | sin imprimir | Anchura | 5.4 mm |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | HB | Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | Color | transparente |
| Halógenos | No | Material básico | Polietileno LD |
| Industrias recomendadas | Transporte, Maquinaria | Gama de temperaturas de servicio | -40...80 °C |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 0.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.22 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 2 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 1.3 mm | diámetro externo del conductor | 1.3 - 2 mm |
| Sección de conexión del conductor | 0.22 - 0.5 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Accesorios

Impresión especial



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico.

Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | TM-I 18 MC SDR | Versión |
| Código | 1718440000 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bajo |
| GTIN (EAN) | 4008190349035 | demanda |
| Cantidad | 64 ST | |