


**DEK 5/7.5 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Versión	Dekafix, Terminal marker, 5 x 7.5 mm, Paso en mm (P): 7.50 Weidmüller, blanco
Código	<a href="#">1720620000</a>
Tipo	DEK 5/7.5 MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190362300
Cantidad	320 Pieza

**DEK 5/7.5 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Anchura	7.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.2953 inch
Peso neto	0.25 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta

0.001 kg CO<sub>2</sub> eq.

**Datos generales**

Color de material según código de resistencia	9
Orientación de la impresión	horizontal y vertical
Anchura	7.5 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco
Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66
Carácteres impresos	sin imprimir
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega
Impresora compatible	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Terminal marker
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
Aplicación / productor	Weidmüller

**Señalizadores**

Paso en mm (P)	7.50 mm
----------------	---------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**DEK 5/7.5 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujo**