

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Pie de montaje
Código	1723660000
Tipo	MOFU 15/35 ZDUB
GTIN (EAN)	4008 1909 7553 1
Cantidad	50 Pieza

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5906 inch
Altura	43 mm	Altura (pulgadas)	1.6929 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	1.04 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión	arriba	Tipo de conexión	Conexión directa
-----------------------	--------	------------------	------------------

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Dimensiones

Paso en mm (P)	18.00 mm	Desplazamiento TS 15	21 mm
Desplazamiento TS 35	2 mm		

Generalidades

Carril de montaje	TS 35, TS 15
-------------------	--------------

Otros datos técnicos

Lados abiertos	derecha	Tipo de fijación	enclavado
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	insertado

Valores característicos del sistema

Versión	para carriles	Tapa final obligatoria	Sí
Carril de montaje	TS 35, TS 15		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		