


Imagen de producto

Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Kit de fijación, Acero
Código	1723820000
Tipo	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	36.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.437 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Diámetro	3 mm	Peso neto	68.96 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Diámetros de cable, max.	13.5 mm	Diámetros de cable, min.	4 mm
--------------------------	---------	--------------------------	------

Datos del material

Material básico	Acero	Color	plata
-----------------	-------	-------	-------

Dimensiones

Diámetro	3 mm
----------	------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Versión a prueba de explosivos	RAL 7001
------------------	-------------	--------------------------------	----------

Valores característicos del sistema

Versión	Bridas
---------	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		