

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Por lo general, los juegos RockStar® se componen de conector macho, conector hembra, capota, base abierta y prensaestopas.

Weidmüller ofrece una completa gama de combinaciones de conectores con roscas métricas o PG y conexión por brida-tornillo o PUSH IN.

Datos generales para pedido

Versión	RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HSB, Tamaño de instalación: 6, Polos: 6, Conexión brida-tornillo, 400 V, 35 A, Fundición inyectada de aluminio, PG 21
Código	1724000000
Tipo	HDC-KIT-HSB 06.500
GTIN (EAN)	4008190367770
Cantidad	1 Pieza

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 596.68 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Datos generales

Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP65	Serie	HSB
Carcasas EMC	No		

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	PG 21	Número de entradas de cable en la parte 0 superior	
Número de entradas de cable en la parte 1 lateral		Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior	Tamaño de instalación	6
Junta	NBR	Color (RAL)	RAL 7035
BG	6		

Datos generales

Número de polos	6	Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo
Tamaño de instalación	6	Prensaestopas	PG 21
Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Serie	HSB
Tensión nominal (DIN EN 61984)	400 V	Corriente nominal (DIN EN 61984)	35 A
BG	6		

Versión

Tipo de conexión	Conección brida-tornillo	Tamaño de instalación	6
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ²	

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Superficie	Esmalte en polvo	Par de apriete máx. contacto principal	1.5 Nm
Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Par de apriete mín. contacto principal	1.2 Nm
BG	6		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**HDC COS**

Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC COS 16	Versión
Código	1431000000	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190052706	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC COS 24	Versión
Código	1430900000	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190077228	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC COS 32	Versión
Código	1430800000	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190176181	
Cantidad	1 ST	

SPB

Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

Datos generales para pedido

Tipo	SPB-M 3	Versión
Código	1203600000	Conectores industriales, Accesorios, Perno de cierre
GTIN (EAN)	4008190120047	
Cantidad	100 ST	