

Imagen de producto

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Versión	Pie de montaje en carril de montaje, plata, Acero, pulido, M 4, Anchura: 14 mm
Código	1724580000
Tipo	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008190377717
Cantidad	40 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2756 inch
Altura	50.2 mm	Altura (pulgadas)	1.9764 inch
Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0.5512 inch
Peso neto	4.5 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Material básico	Acero, pulido	Superficie	niquelado
Color	plata		

Dimensiones

Tueras (internas)	M 4	Paso en mm (P)	14.00 mm
Medida de fijación	4.2 mm		

Generalidades

Superficie	niquelado	Carril de montaje	TS 35
------------	-----------	-------------------	-------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Versión a prueba de explosivos	No
------------------	-----------	--------------------------------	----

Valores característicos del sistema

Versión	para carriles	Carril de montaje	TS 35
---------	---------------	-------------------	-------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Dibujos

