

### Imagen de producto



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Pie de montaje en carril de montaje, plata, Acero, pulido, M 4, Anchura: 14 mm |
| Código     | <a href="#">1724580000</a>   |
| Tipo       | FM 4.2/TS35  |
| GTIN (EAN) | 4008 190377717   |
| Cantidad   | 40 Pieza   |

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 7 mm    | Profundidad (pulgadas) | 0.2756 inch |
| Altura      | 50.2 mm | Altura (pulgadas)      | 1.9764 inch |
| Anchura     | 14 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0.5512 inch |
| Peso neto   | 4.5 g   |                        |             |

### Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

|                 |               |            |           |
|-----------------|---------------|------------|-----------|
| Material básico | Acero, pulido | Superficie | niquelado |
| Color           | plata         |            |           |

### Dimensiones

|                    |        |                |          |
|--------------------|--------|----------------|----------|
| Tuercas (internas) | M 4    | Paso en mm (P) | 14.00 mm |
| Medida de fijación | 4.2 mm |                |          |

### Generalidades

|            |           |                   |       |
|------------|-----------|-------------------|-------|
| Superficie | niquelado | Carril de montaje | TS 35 |
|------------|-----------|-------------------|-------|

### Otros datos técnicos

|                  |           |                                |    |
|------------------|-----------|--------------------------------|----|
| Tipo de fijación | enclavado | Versión a prueba de explosivos | No |
|------------------|-----------|--------------------------------|----|

### Valores característicos del sistema

|         |               |                   |       |
|---------|---------------|-------------------|-------|
| Versión | para carriles | Carril de montaje | TS 35 |
|---------|---------------|-------------------|-------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |

Dibujos

