



La gama de señalizadores para cables y conductores de Weidmüller le ofrece soluciones para múltiples aplicaciones. El rango de aplicación abarca desde conductores estrechos hasta cables de grandes diámetros exteriores. El surtido consta, entre otros, de sistemas de combinación con etiquetas individuales, manguitos transparentes, mangueras termoretráctiles y señalizadores que se fijan con abrazaderas.

Datos generales para pedido

Versión	TM-I, Manguito x 9 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 10 - 317 mm
Código	1724790000
Tipo	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
Cantidad	250 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0.7874 inch
Anchura	9 mm	Anchura (pulgadas)	0.3543 inch
Peso neto	0.67 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Nº por hoja	50	Tipo de impresión	sin imprimir
Anchura	9 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	transparente	Halógenos	No
Material básico	PVC	Caracteres impresos	sin
Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria	Impresora compatible	
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	150 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	317 mm
Diámetro externo del conductor, min.	10 mm	diámetro externo del conductor	10 - 317 mm
Sección de conexión del conductor	16 - 150 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		