

DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Contacto crimpado (borne)
Código	1730290000
Tipo	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
Cantidad	6500 Pieza

DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.47 g
-----------	--------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura de servicio	130 °C	Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.	120 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	6 mm	Tipo de conexión	Contacto crimpado
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	1 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	1 mm ²

Datos del material

Material básico	Wemid	Superficie	estañado
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Generalidades

Superficie	estañado
------------	----------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		