

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratueras, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 20, Neopreno
Código	1736240000
Tipo	GWDR M20-NP
GTIN (EAN)	4008190956035
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	1.2 mm	Altura (pulgadas)	0.0472 inch
Peso neto	0.36 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C... 100 °C
-------------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Silicona	No	Número de conductores	1
Diámetro exterior	24 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	Sí	Espesor	1.20 mm
Prensaestopas	M 20	Material básico	Neopreno
Diámetro del anillo obturador	24.00 mm	Junta	Neopreno
Tuerca (externa)	M 20	Tuercas (internas)	M 20
Diámetro interior D2	20.00 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Dibujos

