

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 40, Neopreno
Código	<a href="#">1736270000</a>
Tipo	GWDR M40-NP
GTIN (EAN)	4008 190956066
Cantidad	20 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Altura	1.5 mm	Altura (pulgadas)	0.0591 inch
Peso neto	2.3 g		

#### Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Silicona	No	Número de conductores	1
Diámetro exterior	52 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	Sí	Espesor	1.50 mm
Prensaestopas	M 40	Material básico	Neopreno
Diámetro del anillo obturador	52.00 mm	Junta	Neopreno
Tuerca (externa)	M 40	Tuercas (internas)	M 40
Diámetro interior D2	40.00 mm		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Dibujos

