EA-RING MS/M 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	EA (tomas de tierra), Anillo tierra, otros, M 16, laton, niquelado
Código	<u>1736480000</u>
Tipo	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008190963576
Cantidad	20 Pieza



EA-RING MS/M 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones	

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Altura	48.75 mm	Altura (pulgadas)	1.9193 inch	
Longitud	48.75 mm	Longitud (pulgadas)	1.9193 inch	
Peso neto	7.05 g			

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Datos generales

Diámetro exterior	24.5 mm	Espesor	1.50 mm
Prensaestopas	M 16	Material básico	laton, niquelado
Tuerca (externa)	M 16	Diámetro interior D2	6.75 mm
Distancia medida interior B	30.00 mm	Ancho medida exterior C	13.00 mm

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	Ex e II, II 2 GD, EEx d II

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Versión del catálogo / Dibujos

EA-RING MS/M 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

