

Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	EA (tomas de tierra), Anillo tierra, otros, M 20, latón, niquelado
Código	1736490000
Tipo	EA-RING MS/M 20
GTIN (EAN)	4008190963590
Cantidad	20 Pieza

EA-RING MS/M 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	53.8 mm	Altura (pulgadas)	2.1181 inch
Longitud	53.8 mm	Longitud (pulgadas)	2.1181 inch
Peso neto	6.95 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Datos generales

Diámetro exterior	28.6 mm	Espesor	1.50 mm
Prensaestopas	M 20	Material básico	latón, niquelado
Tuerca (externa)	M 20	Diámetro interior D2	7.00 mm
Distancia medida interior B	33.00 mm	Ancho medida exterior C	13.00 mm

Números de certificación de prensaestopas

Identificación Ex e II, II 2 GD, EEx d II

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Dibujos

