

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratueras, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	EA (tomas de tierra), Anillo tierra, otros, M 63, laton, niquelado
Código	1736540000
Tipo	EA-RING MS/M 63
GTIN (EAN)	4008190963651
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2024-08-31T00:00:00+02:00

EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	125.5 mm	Altura (pulgadas)	4.9409 inch
Longitud	125.5 mm	Longitud (pulgadas)	4.9409 inch
Peso neto	41 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Datos generales

Diámetro exterior	77 mm	Espesor	1.50 mm
Prensaestopas	M 63	Material básico	laton, niquelado
Tuerca (externa)	M 63	Diámetro interior D2	13.50 mm
Distancia medida interior B	67.00 mm	Ancho medida exterior C	40.00 mm

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------------	----------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Dibujos

