Hoja técnica

KSP L55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	KSP (capota protectora Klippon), Capuchón protector, PVC
Código	1736610000
Tipo	KSP L55
GTIN (EAN)	4008190956271
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2023-07-30T00:00:00+02:00

Hoja técnica

KSP L55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	160 mm	Altura (pulgadas)	6.2992 inch
Longitud	150 mm	Longitud (pulgadas)	5.9055 inch
Espesor de pared, mín.	2 mm	Espesor de pared, máx.	2 mm
Peso neto	58.6 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Silicona	No	Diámetro exterior	59 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	70 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-25 °C
Halógenos	No	Espesor	2.00 mm
Material básico	PVC	Diámetro interior D2	55.00 mm
Distancia medida interior B	85.00 mm	Dureza (Shore A)	65

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

KSP L55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

