

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 32, 4 mm, laton, niquelado
Código	1737020000
Tipo	SKMU M32 MS
GTIN (EAN)	4008 190956493
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0.1575 inch
Peso neto	2.12 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Datos generales

Diámetro exterior	41.58 mm	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	36 mm
Espesor	4.00 mm	Prensaestopas	M 32
Material básico	laton, niquelado	Tuerca (externa)	M 32
Tuercas (internas)	M 32	Longitud de rosca	4 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos

