

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 50, 5 mm, laton, niquelado
Código	<a href="#">1737040000</a>
Tipo	SKMU M50 MS
GTIN (EAN)	4008 190956516
Cantidad	25 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	6.64 g		

#### Temperaturas

Temperatura de servicio

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

#### Datos generales

Diámetro exterior	62.37 mm	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	57 mm
Espesor	5.00 mm	Prensaestopas	M 50
Material básico	laton, niquelado	Tuerca (externa)	M 50
Tuercas (internas)	M 50	Longitud de rosca	5 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Dibujos**

